




### Hauptmerkmale

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Baureihe                     | Merten          |
| Produktname                  | System D        |
| Produkt- oder Komponententyp | Abdeckplatte    |
| Produktbestimmung            | Thermostat      |
| Farbton                      | Edelstahlfarben |

### Zusatzmerkmale

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Befestigungsmodus         | Durch Klipse    |
| Material                  | Thermoplastisch |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt            |
| Schutzart (IP)            | IP20            |
| Breite                    | 70 mm           |
| Höhe                      | 70 mm           |
| Tiefe                     | 15 mm           |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,300 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,300 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,600 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 22,000 g  |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 50        |
| VPE 2 Höhe    | 19,800 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,400 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,700 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,574 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|