



Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Kompatible Produktfamilie	Wiser Nabe
Baureihe	Wiser
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 1 Wiser hub Generation 2
Produkt- oder Komponententyp	Fenster-/Türkontakt
Name der mobilen App	Wiser Home
Farbton	Weiß
Versorgung	Batterie3 V / CR2450

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Sicherheit
Batterielebensdauer	5 Jahr(e)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Geräteaufbau	Sensor 50 mm x 33 mm x 16,3 mm Magnet 50 mm x 9 mm x 9 mm
Signal Gerät ist aktiv	48/Tag
Geliefertes Zubehör	Batterie Klebeband Schrauben Benutzerhandbuch
Montagemodus	Durch Schrauben Klebstoff
Montagehalterung	Fensterrahmen Türrahmen
Produktgewicht	30 g
Normen	IEC 60669-2-5 EN 60669-2-5
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]Zigbee 3.0[RETURN]CB[RETURN]RCM[RETURN]EAC
Marktsegment	Gebäude

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	10...95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...30 °C
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	84,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	60

VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,52 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------