



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Ästhetischer Name	M-Smart M-Arc M-Elegance M-Star M-Plan glass System M M-Plan
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaster Pro
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Näherungsfunktion
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Funktionstasten	4
Funktion verfügbar	8-Bit-Linearregler Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen Demontageschutz mit Zubehör Szene speichern Schalten, Umschalten, Dimmen (einfächig/zweifächig) Programmierbar mit ETS4 und höher Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration Expreseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf Szenenabruf Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus Hinterleuchtete Symbole Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit Deaktivierungsfunktionen Jalousie (einfächig/zweifächig) Mit Statusanzeigen
Lokale Signalisierung	LED
Material	Kunststoff glänzend
Oberflächenbehandlung	Lackiert

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	82 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------