



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Ästhetischer Name	System Design
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaster Pro
Hauptfarbton	Lotosweiß

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Näherungsfunktion
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Funktionstasten	4
Funktion verfügbar	<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbar mit ETS4 und höher • Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus • Schalten, Umschalten, Dimmen (einfächig/zweifächig) • Hinterleuchtete Symbole • Deaktivierungsfunktionen • Demontageschutz mit Zubehör • Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen • Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration • Szene speichern • Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten • 8-Bit-Linearregler • Jalousie (einfächig/zweifächig) • Mit Statusanzeigen • Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit • Szenenabruf • EspressoEinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf • Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen
Lokale Signalisierung	LED
Beschriftung	Mit Symbolen
Material	Kunststoff
Farbton	Lotosweiß
Oberflächenbehandlung	Lackiert

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	101 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------