



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ästhetischer Name            | M-Star<br>M-Plan<br>System M<br>M-Smart<br>M-Plan glass<br>M-Arc<br>M-Elegance |
| Produktname                  | KNX                                                                            |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste                                                                     |
| Bustyp                       | KNX                                                                            |
| Hauptfarbton                 | Aktivweiß                                                                      |

### Zusatzmerkmale

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuerungstyp              | Touch-Typ<br>Berührungslos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sensortyp                  | Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gehäusevariante            | Einbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzahl der Funktionstasten | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funktion verfügbar         | Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus<br>Expresseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf<br>Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten<br>Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit<br>Programmierbar mit ETS4 und höher<br>Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen<br>Mit Statusanzeigen<br>Jalousie (einfächig/zweifächig)<br>Hinterleuchtete Symbole<br>Deaktivierungsfunktionen<br>Szenenabruf<br>Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen<br>8-Bit-Linearregler<br>Schalten, Umschalten, Dimmen (einfächig/zweifächig)<br>Demontageschutz mit Zubehör<br>Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration<br>Szene speichern<br>Näherungsfunktion |
| Lokale Signalisierung      | 1 LED pro Kanal (weiß/grün)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beschriftung               | Mit Symbolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material                   | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbton                    | Aktivweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oberflächenbehandlung      | Lackiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Breite                     | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe                       | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 5,2 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 82,0 g  |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 50      |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 4,51 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                      |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|