




Hauptmerkmale

Ästhetischer Name	M-Star M-Plan System M M-Smart M-Plan glass M-Arc M-Elegance
Produktname	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Bustyp	KNX
Hauptfarbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Touch-Typ Berührungslos
Sensortyp	Temperatur
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Funktionstasten	4
Funktion verfügbar	Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus Exposseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit Programmierbar mit ETS4 und höher Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen Mit Statusanzeigen Jalousie (einfächig/zweifächig) Hinterleuchtete Symbole Deaktivierungsfunktionen Szenenabruf Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen 8-Bit-Linearregler Schalten, Umschalten, Dimmen (einfächig/zweifächig) Demontageschutz mit Zubehör Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration Szene speichern Näherungsfunktion
Lokale Signalisierung	1 LED pro Kanal (weiß/grün)
Beschriftung	Mit Symbolen
Material	Kunststoff
Farbton	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Breite	55 mm
Höhe	55 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	82,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,51 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------