



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Ästhetischer Name	System Design D-Life
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Bustyp	KNX
Farbton	Lotosweiß

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Anzahl der Kanäle	5
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer	15.300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche	Seitlich: 8 m
Erfassungsbereich	180° horizontal
Material	Polykarbonat
Gehäusevariante	Einbau
Montagehöhe	2,2 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,700 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	9,400 cm
VPE 1 Gewicht	98,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	19,800 cm
VPE 2 Breite	30,900 cm
VPE 2 Länge	40,900 cm
VPE 2 Gewicht	3,308 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 Ja

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
