



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Ästhetischer Name	D-Life System Design
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Bustyp	KNX
Farbton	Edelstahlfarben

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Anzahl der Kanäle	5
Schutzart	Unterkriechschutz
Art der Einstellung	Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer	15.300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich	0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche	Seitlich: 8 m
Erfassungsbereich	180° horizontal
Material	Polykarbonat
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Gehäusevariante	Einbau
Montagehöhe	2,2 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,700 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	9,300 cm
VPE 1 Gewicht	98,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	19,600 cm
VPE 2 Breite	30,400 cm
VPE 2 Länge	41,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,312 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------