



Hauptmerkmale

Baureihe	EasyLogic
Kurzbezeichnung des Geräts	PM2K2DIDO
Produkt oder Komponententyp	E/A-Modul
Geräteanwendung	Optionales Erweiterungsmodul
Kompatible Produktfamilie	EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic PM2200 PM2230

Zusatzmerkmale

Taktfrequenz	2 Hz Digitaleingang
Nennisolationsspannung Ui	2500 V
Anzahl von Ausgängen	2 konfigurierbar, <= 20 mA
Ausgangsspannung	40 V DC
Eingangsimpedanz	110 kOhm
Anzahl von Eingängen	2
Ausgangsimpedanz	50 Ohm
Spannungsstatus 0 garantiert	0 - 4 V DC
Spannungsstatus 1 garantiert	18,5 - 36 V DC
Breite	90,5 mm
Tiefe	14,6 mm
Höhe	53 mm
Produktgewicht	50 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	104 g
Höhe VPE1	4,6 cm
Breite VPE1	7,8 cm
Länge VPE1	9,3 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
