



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti 9 D0
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungslasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	D01
Beschreibung der Pole	1P + N
Anzahl der geschützten Pole	1
Nutzungskategorie	AC-22A entspricht IEC 60947-3

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	13 A
Sicherungskurve	GG
Sicherungsgröße	11 x 36 mm
Code der Sicherungsgröße	D01
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	400 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	88 mm
Breite	36 mm
Tiefe	74 mm
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen öffnen-schließen
Elektrische Lebensdauer	1500 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1,5...25 Mm ² fest Schraubklemmenleisten 1,5...16 Mm ² flexibel Schraubklemmenleisten 1,5...16 mm ² flexibel mit Kabelende
Drahtisolationlänge	14 mm
[M] Anzugsdrehmoment	3 Nm

Montage

Normen	IEC 60269-1 EN 60947-3 IEC 60269-3 EN 60947-1 IEC 60947-1 IEC 60947-3
Gütesiegel	VDE
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,6 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	8,7 cm
VPE 1 Gewicht	145,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	8,0 cm
VPE 2 Breite	9,5 cm
VPE 2 Länge	22,0 cm
VPE 2 Gewicht	924,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	11,575 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------