



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Baureihe | Acti9 |
| Produktname | Acti 9 D0 |
| Produkt- oder Komponententyp | Sicherungslasttrennschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts | D02 |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Anzahl der geschützten Pole | 3 |
| Nutzungskategorie | AC-22A entspricht IEC 60947-3 |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Nennstrom [In] | 63 A |
| Sicherungskurve | GG AM |
| Sicherungsgröße | 15 x 36 mm |
| Code der Sicherungsgröße | D02 |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230-400 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 400 V |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV |
| Montagemodus | Fixiert |
| Montagehalterung | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 9 |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 81 mm |
| Tiefe | 68 mm |
| Mechanische Lebensdauer | 8500 Zyklen öffnen-schließen |
| Elektrische Lebensdauer | 1500 Zyklen |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmenleisten 1,5...35 mm ² fest Schraubklemmenleisten 1,5...25 mm ² flexibel Schraubklemmenleisten 1,5...25 mm ² flexibel mit Kabelende |
| Drahtabsolierungslänge | 14 mm |
| [M] Anzugsdrehmoment | 3 Nm |

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Normen | IEC 60269-3 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-3 EN 60947-1 IEC 60947-1 |
| Gütesiegel | VDE |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...40 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...55 °C |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,500 cm |
| VPE 1 Breite | 8,000 cm |
| VPE 1 Länge | 8,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 406,900 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 4 |
| VPE 2 Höhe | 8,700 cm |
| VPE 2 Breite | 9,800 cm |
| VPE 2 Länge | 33,200 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,685 kg |
| VPE 3 Art | S03 |
| VPE 3 Menge | 24 |
| VPE 3 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 10,399 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Enthält Halogene | Halogenfreies Produkt |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|