



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	With fixing frame
Farbton	Schwarz

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Produktbestimmung	Universal-Keystone-Steckverbinder
Anschlussstyp	RJ45
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen	2
Installationsrichtung	Gerade
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	16 mm
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,600 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,800 cm
VPE 1 Gewicht	44,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	20,100 cm
VPE 2 Breite	30,700 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	2,630 kg

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---