



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Kompatible Produktfamilie	PlusLink
Produkt- oder Komponententyp	Präsenzmelder
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Beleuchtung
Typ der Technologie	Elektronisch
Gehäusevariante	Decke
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsstrom	10 AX
Bereich der Anwesenheitserfassung	7 m radius
Erfassungsbereich	360°
Einstellung der Lichtstärke	10...1000 lux
Zeitverzögerungsbereich	10 s - 30 min
Montagehöhe	2,5 m
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,200 cm
VPE 1 Breite	14,500 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
VPE 1 Gewicht	377,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,528 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------