



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Schaltaktor
Betriebsmodus	Manuell
Bustyp	KNX
Zusatzinfo Modulargerät	Anschließbar mit verschiedenen Phasen
Anzahl der Kontakte	4

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl der 18-mm-Module	4
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A
Lasttyp	Glühlampen: ≤ 3.600 W, 230 V AC Halogenlampen: ≤ 2.500 W, 230 V AC Kapazitiv: , 16 A, 200 µF, 230 V AC Leuchtstofflampen: ≤ 2.500 VA, 230 V AC

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,200 cm
VPE 1 Breite	12,900 cm
VPE 1 Länge	15,900 cm
VPE 1 Gewicht	342,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,798 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------