



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Jalousieaktor
Betriebsmodus	Manuell KNX Bussystem
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	8
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	10 A
Anzahl der Ausgänge	8
Lasttyp	Motor: 1.000 VA, 230 V AC
Lokale Signalisierung	LED

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,200 cm
VPE 1 Breite	12,700 cm
VPE 1 Länge	28,000 cm
VPE 1 Gewicht	708,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,644 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------