



Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Kombiniertes Blindrelais
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bustyp	KNX
Nenneingangsleistung	AN/AUS-Status:

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A 10 A
Anzahl der Ausgänge	8 4

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,700 cm
VPE 1 Breite	12,400 cm
VPE 1 Länge	15,700 cm
VPE 1 Gewicht	369,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,596 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
