



### Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Dimmaktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bustyp	KNX

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Ausgänge	2
Lasttyp	Glühlampe: 20 - 350 W bei 230 V Halogenlampe: 20 - 350 W bei 230 V Niedervolt-Halogen: 20 - 350 W bei 230 V RC-LED-Lampe: 2 - 200 W bei 230 V RL-LED-Lampe: 2 - 60 W bei 230 V

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	12,600 cm
VPE 1 Länge	15,900 cm
VPE 1 Gewicht	260,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,994 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

---

Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---