



### Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
------------	---

### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt- oder Komponententyp	Membranplatte für Kabeleinführung
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial S3D Kompaktgehäuse Spacial Spacial CRN Kompaktgehäuse Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse
Geräteaufbau	1 Membran 1 Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Kabeleinführungsplatte
Material	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Befestigungsart	Durch Befestigungselement
Gesamtzahl der Kabeleinführungen	25
Kabeleinführungsnummer	4 x 5...7 mm 4 x 8...12 mm 4 x 14...20 mm 12 x 10...14 mm 1 x 20...26 mm
Höhe	30 mm
Breite	Extern: 214 mm Befestigungsmitte: 194 mm
Tiefe	Befestigungsmitte : 62 mm Extern : 88 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Produktgewicht	0,32 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP66
Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...100 °C
Umgebungseigenschaften	Ölbeständig entspricht UL 157 FIMKO[RETURN]UV- beständig[RETURN]Wetterfest[RETURN]Feuerbeständigkeit entspricht UL 94 V0

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	13 cm
VPE 1 Länge	24 cm
VPE 1 Gewicht	302 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	20 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	30 cm
VPE 2 Gewicht	6,342 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	54 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	127 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------