



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	19-Zoll-Rack
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Rack-Typ	Fixiert
Montageort	Vorderseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Geräteaufbau	Befestigungselemente 2 19-Zoll-Stützen
Menge pro Satz	Satz à 1
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	12

### Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Farbe	Grau (RAL 7035)
Zulässige Dauerbelastung	3 kg pro Einheit
Höhe	Nennwert: 750 mm
Dicke	2 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	79,5 cm
VPE 1 Breite	11,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,857 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---