



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt- oder Komponententyp	Luft-/Luft-Kühlgerät
Montagetyp	Gehäuseseiten
Kühlleistung	80 W Leistungsgewinnung durch spez. Leistungsmultiplikatoren by DeltaT (Tex.t-Tint.)

Zusatzmerkmale

Durchflussmenge	Äußere Beschaltung: 1050 m ³ /h Innere Beschaltung: 1050 m ³ /h
Kontrolltyp	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...55 °C außerhalb des Schrankes:
Art der Flüssigkeit	Luft
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	1,1 A
Leistungsaufnahme in W	240 W
Höhe	Extern: 1260 mm
Breite	Extern: 317 mm
Tiefe	Extern: 148 mm
Produktgewicht	17 kg
Schallpegel	64 dB entspricht EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 2 A
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Schutzart (IP)	IP22 (externe IP) IP55 (interne IP)
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
Normen	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,5 cm
VPE 1 Breite	36,5 cm
VPE 1 Länge	138,0 cm
VPE 1 Gewicht	25,0 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	154,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	315,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------