



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
------------	---

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Widerstandsheizung
Leistungsbereich	150 W
Eingangsspannung	110 - 250 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Produktzertifizierungen	VDE[RETURN]UL
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium
Höhe	285 mm
Breite	80 mm
Tiefe	70 mm
Einsatzbedingungen	Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse Elektrischer Schutz wird benötigt
Befestigungsmodus	Durch Klipse
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	28,500 cm
VPE 1 Gewicht	811,500 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	16,000 cm
VPE 2 Breite	26,000 cm
VPE 2 Länge	58,000 cm

VPE 2 Gewicht	10,240 kg
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	21,130 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------