



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Baureihe | ClimaSys |
| Produktname | ClimaSys CR |
| Produkt- oder Komponententyp | Widerstandsheizung |
| Leistungsbereich | 20 W |
| Eingangsspannung | 110 - 250 V AC 50/60 Hz |
| Elektrische Verbindung | 4 Schraubklemmen 2,5 mm ² |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Betriebsposition | Vertikal |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...70 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Elektrische Isolationsklasse | Klasse II |
| Produktzertifizierungen | VDE[RETURN]UL |
| Material | Gehäuse: extrudiertes Aluminium Abdeckung: Kunststoff |
| Höhe | Extern: 98 mm |
| Breite | Extern: 38 mm |
| Tiefe | Extern : 75 mm |
| Einsatzbedingungen | Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse Elektrischer Schutz wird benötigt |
| Befestigungsmodus | Durch Klipse |
| Montagehalterung | 35 mm DIN-Schiene |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,5 cm |
| VPE 1 Breite | 8,0 cm |
| VPE 1 Länge | 11,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 205,0 g |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 500 |
| VPE 2 Höhe | 120 cm |
| VPE 2 Breite | 100 cm |
| VPE 2 Länge | 51 cm |
| VPE 2 Gewicht | 128 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|