



### Hauptmerkmale

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Baureihe                     | ClimaSys                      |
| Produktname                  | ClimaSys CR                   |
| Produkt- oder Komponententyp | Widerstandsheizung mit Lüfter |
| Leistungsbereich             | 400 W                         |
| Eingangsspannung             | 230 V AC 50/60 Hz             |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsposition                | Vertikal                                                                                                                           |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...70 °C                                                                                                                        |
| Schutzart (IP)                  | IP20                                                                                                                               |
| Produktzertifizierungen         | UL[RETURN]VDE                                                                                                                      |
| Material                        | Gehäuse: extrudiertes Aluminium                                                                                                    |
| Höhe                            | 270 mm                                                                                                                             |
| Breite                          | 105 mm                                                                                                                             |
| Tiefe                           | 100 mm                                                                                                                             |
| Einsatzbedingungen              | Luftdicht verschlossenes Gehäuse<br>Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden<br>Elektrischer Schutz wird benötigt |
| Befestigungsmodus               | Durch Klipse                                                                                                                       |
| Montagehalterung                | 35 mm DIN-Schiene                                                                                                                  |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 9,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 11,500 cm |
| VPE 1 Länge   | 28,200 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,506 kg  |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 5         |
| VPE 2 Höhe    | 15,500 cm |
| VPE 2 Breite  | 33,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 47,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,406 kg  |
| VPE 3 Art     | S04       |
| VPE 3 Menge   | 10        |
| VPE 3 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 40,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 17,462 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|