



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Ultradünne Widerstandsheizung
Leistungsbereich	50 W
Eingangsspannung	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabel Länge: 2 m

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal Horizontal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-60...70 °C
Temperatureinstellungsbereich	-40...70 °C
Material	Silikonkautschuk
Höhe	Extern: 200 mm
Breite	Extern: 320 mm
Tiefe	Extern : 1,6 mm
Geräteaufbau	6 Selbstklebende Klett pads 6 Kunststoff-Abstandshalter 4 Telequick-Muttern 4 Klippmuttern Befestigungszubehör
Einsatzbedingungen	Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Elektrischer Schutz wird benötigt Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Befestigungsmodus	Durch 4 Schrauben
Montagehalterung	Telequick-Befestigungsplatte DIN-Schiene Selbstklebendes Klettband Standard-Montageplatte

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	32,5 cm
VPE 1 Länge	35 cm
VPE 1 Gewicht	440 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	180
VPE 2 Höhe	180 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	92 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------