



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	19-Zoll-Frontplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck Elektronische Anwendung
Farbe	Grau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Montageort	Auf vertikalen Stützen
Anzahl der Rack-Einheiten	4U
Montagehalterung	19-Zoll-Rack, vorne oder hinten
Produktkompatibilität	Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA-Gehäuse Actassi Gehäuse
Material	Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Dicke	1,5 mm
Befestigungsmodus	Durch 19-Zoll-Befestigungselement: 19-Zoll-Rackstützen
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	4
Höhe	177,8 mm
Breite	465 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	18,0 cm
VPE 1 Länge	48,0 cm
VPE 1 Gewicht	868,0 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	50,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	204,0 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung

18 months
