



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter
Art des Filters	Standard
Durchflussmenge	Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 85 m ³ /h bei 50 Hz Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 98 m ³ /h bei 60 Hz
[UH,nom]	175 - 253 V
Bemessungsbetriebsspannung	
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Absorbierte Leistung	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] Bemessungsstrom	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Schallpegel bei	46...49 dB
Lagertyp	Kugel
Höhe	Extern: 170 mm
Breite	Extern: 150 mm
Tiefe	Extern : 62 mm
Abmessungen des Ausschnitts	125 x 125 mm
Produktgewicht	0,78 kg
Material	Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe	Auslassgitter: grau (RAL 7035)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Max. Druck	50 Pa Durchflussmenge 0 m ³ /h
Anschlüsse - Klemmen	Faston Stecker
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 Axialmotor 2 Schutzgitter: auf der vorderen und hinteren Fläche 1 Filter: Vorderseite des Axialmotors 1 Auslassgitter: Frontseite 1 Ausschnittschablone 1 Netzanschlusskabel
Einsatzbedingungen	Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software Umgebung muss relativ sauber sein Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,874 cm
VPE 1 Breite	16,002 cm
VPE 1 Länge	16,002 cm

VPE 1 Gewicht	839,154 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	43 cm
VPE 2 Breite	33 cm
VPE 2 Länge	21 cm
VPE 2 Gewicht	9,526 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	95 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	241 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------