



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial SDB
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Gehäusotyp	Leergehäuse
Art der Frontabdeckung	Niedrige Plattenabdeckung
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Gehäuse-Nennhöhe	206 mm
Gehäuse-Nennbreite	156 mm
Gehäuse-Nenntiefe	83 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 1 Abdeckschraube
Kabeleinführungsnummer	5 Durchmesser: 20,5 mm (M20) 5 Durchmesser: 25,5 mm (M25) 5 Durchmesser: 32,5 mm (M32) 5 Durchmesser: 40,5 mm (M40)
Befestigung der Abdeckung	Screw
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Produktgewicht	1,023 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK07 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,500 cm
VPE 1 Breite	15,500 cm
VPE 1 Länge	21,500 cm
VPE 1 Gewicht	915,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	18,000 cm
VPE 2 Breite	23,000 cm
VPE 2 Länge	44,500 cm
VPE 2 Gewicht	5,077 kg
VPE 3 Art	S04

VPE 3 Menge	10
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	10,804 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------