



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial SDB
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Gehäusotyp	Leergehäuse
Art der Frontabdeckung	Niedrige Plattenabdeckung
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Gehäuse-Nennhöhe	85 mm
Gehäuse-Nennbreite	85 mm
Gehäuse-Nenntiefe	49 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 1 Abdeckschraube
Befestigung der Abdeckung	Screw
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Produktgewicht	0,191 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK07 conforming to IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	8,500 cm
VPE 1 Gewicht	183,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,500 cm
VPE 2 Breite	20,500 cm
VPE 2 Länge	29,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,047 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	20

VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,514 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------