



Hauptmerkmale

Baureihe	Beleuchtung und Steckdosen
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Lampe
Geräteanwendung	Mehrzweck
Geräteaufbau	1 Lampe 1 Befestigungselemente
Leistungsfaktor	0,9

Zusatzmerkmale

Standardabweichung des Ausgangs	Britisch
Bemessungs-Nennleistung	10 W
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Lampenfassung	Mit LED-Modul
Lampentyp	LED
Steuerungstyp	Eingebauter Schalter
Lichtfluss	950 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer in Stunden	25000 h
Elektrische Verbindung	Kabel Quick Connector 3 m nicht im Lieferumfang enthalten Kabel Quick Connector 1 m nicht im Lieferumfang enthalten
Montagehalterung	DIN-Schiene Klammer Metallteile
Befestigungsmodus	Schrauben Magnetische Befestigung Einschnappen
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa
Material	PC (UL94 V-0)
Länge	372 mm
Höhe	63 mm
Breite	40 mm
Farbe	Schwarz (RAL 9005)

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Elektrische Isolationsklasse	Klasse I
Elektromagnetische Verträglichkeit	EMV-Störfestigkeit entspricht EN 55015
Normen	UL 1598 IEC 60598 UL 508 A UL 8750 EN 55015 UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-16...65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	8,2 cm
VPE 1 Länge	40,0 cm
VPE 1 Gewicht	845,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------