Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYMM33
Einfache Montageplatte H300xB300mm aus verzinktem Stahl

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	- H: 300 mm B: 300 mm
Montageort	Stufenschieber Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN Thalassa Thalassa PLM
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Galvanisierter Stahl

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8 Durch Befestigungselement
Zulässige Dauerbelastung	60 kg
Höhe	250 mm
Breite	250 mm
Dicke	1,8 mm
Produktgewicht	0,91 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,300 cm
VPE 1 Breite	25,500 cm
VPE 1 Länge	26,000 cm
VPE 1 Gewicht	900,000 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	280
VPE 2 Höhe	37,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	280,000 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
REACH-Verordnung	REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months