



### Hauptmerkmale

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Spacial                                                           |
| Zubehör / Teilekategorie       | Montagezubehör                                                    |
| Produkt- oder Komponententyp   | Montageplatte                                                     |
| Geräteanwendung                | Mehrzweck                                                         |
| Gehäuse-Nennmaße               | -H: 600 mmB: 400 mm                                               |
| Montageort                     | Direktbefestigung auf Rückenbolzen<br>Stufenschieber              |
| Beschreibung der Montageplatte | Einfach                                                           |
| Kompatible Produktfamilie      | Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3X |
| Menge pro Satz                 | Satz à 1                                                          |
| Material                       | Galvanisierter Stahl                                              |

### Zusatzmerkmale

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsmodus        | Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8<br>Durch Befestigungselement |
| Zulässige Dauerbelastung | 90 kg                                                                           |
| Höhe                     | 550 mm                                                                          |
| Breite                   | 350 mm                                                                          |
| Dicke                    | 1,8 mm                                                                          |
| Produktgewicht           | 2,86 kg                                                                         |
| Variantenbesonderheit    | Installation in Gehäusen mit umgekehrten Abmessungen                            |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 0,4 cm   |
| VPE 1 Breite  | 35,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 55,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 2,86 kg  |
| VPE 2 Art     | P12      |
| VPE 2 Menge   | 140      |
| VPE 2 Höhe    | 37,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 410,0 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                        |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                            |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                           |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                     |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                           |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                          |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                            |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|