



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi OPB
Produkt- oder Komponententyp	19"-Gehäuse
Geräteanwendung	Verkabelung
Anwendungen	Für die Montage von 19"-Ausrüstung Zur Vereinfachung der Wartung Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung
Gehäusotyp	Offenes Gehäuse
Hilfsausrüstung	1 19"-Schwenkprofile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Frontseite	Glastür
Türtyp	Frontseite glasiert Tür - mit 1-Punkt-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne Rückseite Seite
Abnehmbare Teile	Vorne werkzeuglos entfernbare Tür Oben Abdeckplatte Unten Abdeckplatte Rückseite Abdeckplatte Seite werkzeuglos entfernbare Platten
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	3 x Kabeleinführungen 1 x Glastür vorne 2 x Platten Seite 2 x 19-Zoll-Stützen vorne 1 x offene Struktur
Tragfähigkeit	3 Kg nach Einheit 25 kg statisch
Rückfläche	Aussparung
Seitenansicht	Schaltfeldmontage
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 AusschnittSeite 1 Ausschnittunten 1 Ausschnittoben
Installationsmodus	Wandmontage
Material	Stahlblech: Aufbau Stahlblech: Tür Sekuritglas: Tür Verzinkter Stahl: aufrecht
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Breite	600 mm
Höhe	380 mm
Tiefe	500 mm
Produktgewicht	19,28 kg
Anzahl der Rack-Einheiten	6U
Zielregion	Europa

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	55,0 cm
VPE 1 Breite	61,0 cm
VPE 1 Länge	45,0 cm
VPE 1 Gewicht	19,28 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	181 cm
VPE 2 Gewicht	163 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------