



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa PLS
Kurzbezeichnung des Geräts	PLS
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Isolierendes modulares Gehäuse
Nennhöhe	270 mm
Nennbreite	270 mm
Nenntiefe	180 mm
Schrankmontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Abdeckung: auf Gehäuse 1 hinterer Teil: auf Gehäuse Verriegelungsschrauben
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Typ der Frontabdeckung	Niedrige Plattenabdeckung
Schlosstyp	Schlitzschraube

### Zusatzmerkmale

Abnehmbare Teile	Cover Verriegelungsschraube
Material	Abdeckung: Polycarbonat Hinten: Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Normen	NEMA 4X NEMA-Klassifizierung 13 IEC 62208
Produktzertifizierungen	UL

### Montage

Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Schutzart (IP)	IP66 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht IEC 62262
Feuer Beständigkeit	960 °C conforming to IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,85 kg
Höhe VPE1	20 cm
Breite VPE1	29 cm
Länge VPE1	29 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Contractual warranty

Garantie	18 Monate
----------	-----------