



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Stufenschieber Rückseiteneinsätze
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLA
Geräteaufbau	1 Montageplatte
Material	Galvanisierter Stahl

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
Zulässige Dauerbelastung	150 kg
Höhe	Nennwert: 1000 mm Echt: 890 mm
Breite	Nennwert: 1000 mm Echt: 875 mm
Tiefe	Echt : 125 mm
Dicke	2,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,2 cm
VPE 1 Breite	87,5 cm
VPE 1 Länge	87,5 cm
VPE 1 Gewicht	14,72 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	69 cm
VPE 2 Gewicht	459 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------