



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SBM
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriegehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	SBM
Gehäusotyp	Flachgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	200 mm
Gehäuse-Nennbreite	200 mm
Gehäuse-Nenntiefe	80 mm
Schrankmontage	Wandmontage
Geräteaufbau	4 Abdeckschraube 1 Abdeckung 1 Gehäuse
Gehäusotyp	Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
Typ der Frontabdeckung	Einfache Tür
Befestigung der Abdeckung	Halbkopfmeterschraube
Schlossstyp	Unverlierbare Schraube PZ2 abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Cover durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Oberflächenfinish	Polyesterpulver
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	LR DNV-GL UL BV
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...60 °C
Betriebstemperatur	-35...80 °C
Produktgewicht	1,62 kg

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,629 kg
Höhe VPE1	10 cm
Breite VPE1	22 cm
Länge VPE1	22,5 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------