



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Erweiterter Bereich	Spacial SF
Anwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Passender Schrank
Gehäuse-Nennhöhe	1800 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	600 mm
Schrankmontage	Bodenstehend
Geräteaufbau	2 Führungsschienen 4 Montageplattenhalterung 1 structure 1 door 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 1 Rückwand 1 Dach 1 Montageplatte

Zusatzmerkmale

Strukturtyp	Vertikale Profile, an die sich obere und untere Rahmen anschließen Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm Platten und Türen im Aufbau integriert Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Türtyp	Plain front
Anzahl Türen	Polyester: 1 Tür/Türen
Türöffnung	Reversibel (120 °)
Schlossstyp	4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart Vordertür
Beschreibung der Montageplatte	Gerade
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für Betrieb	Rückseite Front Gehäuseseiten
Abnehmbare Teile	Tür mit Schrauben Scharnier Montageplatte mit Schrauben Montageplattenhalterung Rückwand mit Schrauben Dach mit Schrauben Montageplattehalterung mit Schrauben Gleitschiene mit Schrauben
Material	Rahmen: galvanisierter Stahl Profile: galvanisierter Stahl Door: sheet steel Wände: Stahlblech Scharnier: Zamak Handgriff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenfinish	Epoxy-polyester powder
Farbe	Schaltschrank: grau (RAL 7035) Handgriff: schwarz (RAL 9005)
Produktgewicht	126,443 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 conforming to IEC 62262

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	126,443 kg
Höhe VPE1	193 cm
Breite VPE1	64,5 cm
Länge VPE1	69 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------