



## Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Spacial                                                                                             |
| Erweiterter Bereich          | Spacial SF-E                                                                                        |
| Anwendung                    | Elektronische Anwendung                                                                             |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse                                                                                  |
| Gehäuse-Nennhöhe             | 2000 mm                                                                                             |
| Gehäuse-Nennbreite           | 800 mm                                                                                              |
| Gehäuse-Nenntiefe            | 600 mm                                                                                              |
| Gehäusemontage               | Bodenstehend                                                                                        |
| Geräteaufbau                 | 1 Struktur<br>1 Schliesssystem mit Griff: Tür<br>1 Dach<br>2 Tür: vorne und hinten<br>2 Seitenteile |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturtyp                    | In die Struktur eingebaute Paneele und Türen<br>Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet<br>Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm<br>Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen |
| Türöffnungsseite               | Reversibel (120 °)                                                                                                                                                                                               |
| Türtyp                         | Einfach Frontseite<br>Glasiert Rückseite                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte                                                                                                                                                                                               |
| Typ der Durchführungsplatte    | Ohne Durchführungsplatte                                                                                                                                                                                         |
| Schlosstyp                     | 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz Vorder- und Hintertüren                                                                                                                                   |
| Anzahl der Türen               | Vorne und hinten: 2 Tür(en)                                                                                                                                                                                      |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne<br>Gehäuseseiten<br>Rückseite                                                                                                                                                                              |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Schrauben Scharnier<br>Dach durch Schrauben<br>Seitenteil durch Schrauben                                                                                                                              |
| Material                       | Rahmen: galvanisierter Stahl<br>Stützen: galvanisierter Stahl<br>Tür: Stahlblech<br>Paneele: Stahlblech<br>Scharnier: Zamak<br>Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser                                              |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Epoxid-Polyester-Pulver                                                                                                                                                                                          |
| Farbe                          | Gehäuse: grau (RAL 7035)<br>Griff: schwarz (RAL 9005)                                                                                                                                                            |

## Montage

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen           | IEC 62208                                                                           |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 3R/12                                                                          |
| Schutzart (IP)   | IP55 entspricht IEC 60529                                                           |
| Schutzart (IK)   | IK08 entspricht IEC 62262 (der Sichttür)<br>IK10 entspricht IEC 62262 (der Volltür) |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 69,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 84,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 213,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 120,5 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|