



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Spacial                                                                                                                                                              |
| Produktname                  | Spacial SM                                                                                                                                                           |
| Produkt- oder Komponententyp | Kompaktgehäuse                                                                                                                                                       |
| Anwendung                    | Mehrzweck                                                                                                                                                            |
| Installationszubehörtyp      | Bodenstehend                                                                                                                                                         |
| Geräteaufbau                 | 1 Gehäuse<br>2 Tür<br>2 Kabeleinführungsplatte<br>1 Schliesssystem mit Griff: Tür<br>1 Blockierungssystem: linke Tür<br>4 Montageplattenhalterung<br>1 Montageplatte |
| Abnehmbare Teile             | Tür durch Schrauben Scharnier<br>Montageplatte durch Schrauben<br>Montageplattenhalterung<br>Montageplattenhalterung durch Schrauben                                 |
| Gehäuse-Nennhöhe             | 1200 mm                                                                                                                                                              |
| Gehäuse-Nennbreite           | 1200 mm                                                                                                                                                              |
| Gehäuse-Nenntiefe            | 400 mm                                                                                                                                                               |

### Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Türen               | Frontseite: 2 Tür(en)                                                                                        |
| Türöffnungsseite               | Links (120 °)<br>Rechts (120 °)                                                                              |
| Türtyp                         | Einfach                                                                                                      |
| Schlosstyp                     | 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz                                                       |
| Gehäusetyp                     | Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand<br>Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken |
| Beschreibung der Montageplatte | Einfach                                                                                                      |
| Typ der Durchführungsplatte    | Standard                                                                                                     |
| Kabeleinführung                | 1 Durchführung                                                                                               |
| Material                       | Montageplatte: galvanisierter Stahl<br>Gehäuse: Stahlblech<br>Tür: Stahlblech<br>Scharnier: Zamak            |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Epoxid-Polyester-Pulver                                                                                      |
| Farbe                          | Gehäuse: grau (RAL 7035)<br>Griff: schwarz (RAL 9005)                                                        |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne                                                                                                        |
| Produktgewicht                 | 105 kg                                                                                                       |

### Montage

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Normen                  | IEC 62208                 |
| Produktzertifizierungen | DNV[RETURN]BV[RETURN]UL   |
| Schutzart (IK)          | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Schutzart (IP)          | IP55 entspricht IEC 60529 |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 133,0 cm |
| VPE 1 Breite  | 124,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 49,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 105,0 kg |
| VPE 2 Art     | PAL      |
| VPE 2 Menge   | 2        |
| VPE 2 Höhe    | 98 cm    |
| VPE 2 Breite  | 125 cm   |
| VPE 2 Länge   | 133 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 236 kg   |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|