



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SM
Produkt- oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Anwendung	Mehrzweck
Installationszubehörtyp	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 4 Montageplattenhalterung 1 Montageplatte 1 Tür
Abnehmbare Teile	Tür durch Schrauben Scharnier Montageplatte durch Schrauben Montageplattenhalterung Montageplattenhalterung durch Schrauben
Gehäuse-Nennhöhe	1400 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	300 mm

Zusatzmerkmale

Anzahl der Türen	Frontseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Türtyp	Einfach
Schlosstyp	4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz
Gehäusertyp	Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Kabeleinführung	1 Durchführung
Material	Montageplatte: galvanisierter Stahl Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Scharnier: Zamak
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035) Griff: schwarz (RAL 9005)
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Produktgewicht	70 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	153,0 cm
VPE 1 Breite	64,5 cm
VPE 1 Länge	39,0 cm
VPE 1 Gewicht	70,0 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	78 cm
VPE 2 Breite	65 cm
VPE 2 Länge	153 cm
VPE 2 Gewicht	135 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------