



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SM
Produkt- oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Anwendung	Mehrzweck
Installationszubehörtyp	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 4 Montageplattenhalterung 1 Montageplatte 1 Tür
Abnehmbare Teile	Tür durch Schrauben Scharnier Montageplatte durch Schrauben Montageplattenhalterung Montageplattenhalterung durch Schrauben
Gehäuse-Nennhöhe	1600 mm
Gehäuse-Nennbreite	800 mm
Gehäuse-Nenntiefe	300 mm

Zusatzmerkmale

Anzahl der Türen	Frontseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Türtyp	Einfach
Schlosstyp	4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz
Gehäusetypp	Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Kabeleinführung	1 Durchführung
Material	Montageplatte: galvanisierter Stahl Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Scharnier: Zamak
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035) Griff: schwarz (RAL 9005)
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Produktgewicht	91 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	BV[RETURN]UL[RETURN]DNV
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	173,0 cm
VPE 1 Breite	84,5 cm
VPE 1 Länge	39,0 cm
VPE 1 Gewicht	91,0 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	78 cm
VPE 2 Breite	85 cm
VPE 2 Länge	173 cm
VPE 2 Gewicht	188 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------