



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Produktname	Thalassa TBP
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriebox
Höhe	241 mm
Breite	194 mm
Tiefe	127 mm
Innenhöhe	225 mm
Innenbreite	175 mm
Innentiefe	120 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 4 Abdeckschraube
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung	Hohe transparente Abdeckung
Befestigung der Abdeckung	Kunststoffschrauben
Schlosstyp	Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Abdeckung durch unverlierbare Schrauben

### Zusatzmerkmale

Material	Polykarbonat
Farbe	Grau (RAL 7035) Transparent
Normen	UL 508 A IEC 62208
Produktzertifizierungen	TÜV[RETURN]UL
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Montageort	Im Freien (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Produktgewicht	0,82 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht NEMA 4.4X
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262
Feuerbeständigkeit	960 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...60 °C
Betriebstemperatur	-25...80 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,5 cm
VPE 1 Breite	20,5 cm
VPE 1 Länge	26 cm
VPE 1 Gewicht	860 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	40 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	6,88 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	220 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	212 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------