



### Hauptmerkmale

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Baureihe                  | Thalassa                                                |
| Produktname               | Thalassa TBS                                            |
| Geräteanwendung           | Mehrzweck                                               |
| Kategorie                 | Industriebox                                            |
| Höhe                      | 192 mm                                                  |
| Breite                    | 121 mm                                                  |
| Tiefe                     | 105 mm                                                  |
| Innenhöhe                 | 175 mm                                                  |
| Innenbreite               | 105 mm                                                  |
| Innentiefe                | 100 mm                                                  |
| Gehäusemontage            | Wandmontage                                             |
| Geräteaufbau              | 1 Gehäuse<br>1 Abdeckung<br>4 Abdeckschraube            |
| Menge pro Satz            | Satz à 2                                                |
| Gehäusotyp                | Einteilige Gussform                                     |
| Art der Frontabdeckung    | Hohe transparente Abdeckung                             |
| Befestigung der Abdeckung | Kunststoffschrauben                                     |
| Schlosstyp                | Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich |
| Abnehmbare Teile          | Abdeckung durch unverlierbare Schrauben                 |

### Zusatzmerkmale

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Material                         | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
| Farbe                            | Grau (RAL 7035)<br>Transparent    |
| Normen                           | IEC 62208                         |
| Produktzertifizierungen          | TÜV                               |
| Elektrische Isolationsklasse     | Klasse II                         |
| Schutzart (IP)                   | IP66 entspricht NEMA 4.4X         |
| Schutzart (IK)                   | IK07 conforming to IEC 62262      |
| Glow wire resistance             | 650 °C entspricht IEC 60695-2-11  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -15...40 °C                       |
| Betriebstemperatur               | -25...60 °C                       |
| Produktgewicht                   | 0,45 kg                           |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 12,0 cm |
| VPE 1 Breite  | 20,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 26,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 450,0 g |
| VPE 2 Art     | P12     |

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 2 Menge   | 264    |
| VPE 2 Höhe    | 120 cm |
| VPE 2 Breite  | 80 cm  |
| VPE 2 Länge   | 135 cm |
| VPE 2 Gewicht | 140 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                           |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|