



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt oder Komponententyp	Einführungsplatte für flexible Kabel
Zubehör-/Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Anwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	Spacial S3D
Montageort	Gehäuseboden
Kabelverschraubungstyp	Durchstoßbar mit Schraubendreher
Typ der Durchführungsplatte	Membranplatte
Äußerer Kabeldurchmesser	10...26 mm
Kabeleinführung	Ohne
Geräteaufbau	1 Platte membrane
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Material	Platte: steel Membranplatte: HCE (Heat Curable Elastomer)




Zusatzmerkmale

Farbe	Platte: grau (RAL 7035)
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Höhe	30 mm
Breite	345 Mm Wirklich: 360 mm
Tiefe	130 mm
Produktgewicht	0,73 kg
Dicke	1,5 mm
Anzahl der Ausschnitte	Nicht gebohrt
Abmessungen des Ausschnitts	278 x 63 mm

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	774 g
Höhe VPE1	4 cm
Breite VPE1	14 cm
Länge VPE1	35 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------
