



Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Flexible Kabeleinführungsplatte
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Anwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT S3D
Montageort	Gehäuseboden
Kabelverschraubungstyp	Mit Schraubenzieher durchbohrbar
Typ der Durchführungsplatte	Membran
Äußerer Kabeldurchmesser	10...26 mm
Kabeleinführung	Ohne
Geräteaufbau	1 Platte Membran
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Platte: Stahl Membran: HCE (hitzehärtendes Elastomer)

Zusatzmerkmale

Farbe	Platte: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Höhe	30 mm
Breite	495 Mm Echt: 510 mm
Tiefe	220 mm
Produktgewicht	1,258 kg
Dicke	1,5 mm
Anzahl der Ausschnitte	Ungebohrt
Abmessungen des Ausschnitts	428 x 63 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	22,5 cm
VPE 1 Länge	51,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,258 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	50,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	70,0 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------