



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckplatte
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme - Durchlass Klemmenleiste, length = 55,5 mm TRV Schraubklemme - Schutzerdung Klemmenleiste, length = 55,5 mm
Dicke	2,2 mm

### Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Verbindungen	2
Anzahl von Messeingängen	2
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	3,5 g
Farbe	Grau

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	5,500 cm
VPE 1 Gewicht	3,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	4,000 cm
VPE 2 Breite	17,000 cm
VPE 2 Länge	17,000 cm
VPE 2 Gewicht	179,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	1600
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,224 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------