



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp	Vertikale Brücke
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	TRR Federklemme - Durchlass Klemmenleiste[RETURN]TRP einschieben - Durchlass Klemmenleiste

### Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	2,5...4 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Verbindungen	2
Anzahl von Messeingängen	4
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	0,9 g

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	0,900 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	1,500 cm
VPE 2 Breite	6,000 cm
VPE 2 Länge	8,000 cm
VPE 2 Gewicht	46,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	250
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	404,000 g

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------