



### Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produktname	TR
Produkt- oder Komponententyp	Baugruppenträger
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste TRR Federklemme - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste TRP einschieben - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste
Länge	24 mm
Dicke	5,2 mm

### Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	2,5 Mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Verbindungen	1 2
Anzahl der Klemmen	2 3
Anzahl von Messeingängen	0 1
Montagemodus	Steckbar
Menge pro Satz	Satz à 10
Produktgewicht	3,75 g
Farbe	Grau
Geliefertes Zubehör	Diode 1N4007

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,6 cm
VPE 1 Breite	2,5 cm
VPE 1 Länge	3,5 cm
VPE 1 Gewicht	3 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,3 cm
VPE 2 Breite	7 cm
VPE 2 Länge	10 cm
VPE 2 Gewicht	38 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	1,743 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------