



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi VDA
Produkt- oder Komponententyp	19"-Gehäuse
Geräteanwendung	Verkabelung
Anwendungen	Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Gehäusertyp	Netzwerkschrank
Hilfsausrüstung	2 19"-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Frontseite	Glastür
Türtyp	Frontseite glasiert Tür - mit 1-Punkt-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
Zugänglichkeit für den Betrieb	Oben Vorne Seite Rückseite
Abnehmbare Teile	Vorne werkzeuglos entfernbar Tür Oben Abdeckplatte Unten Abdeckplatte Seite werkzeuglos entfernbar Platten Rückseite werkzeuglos entfernbar Platte
Farbe	Tür: hellgrau (RAL 7035) Platten: hellgrau (RAL 7035) Oben und unten: hellgrau (RAL 7035) Aufbau: dunkelgrau (RAL 7011)

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	1 x Glastür vorne 2 x Platten Seite 2 x 19-Zoll-Stützen vorne 1 x montierte Struktur CBLX Torx 1 x Dach mit entfernbarer Abdeckplatte oben 1 x Platte Rückseite 4 x ausgleichende Füße
Tragfähigkeit	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Rückfläche	Schaltfeldmontage
Seitenansicht	Schaltfeldmontage
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 Ausschnitt unten 1 Ausschnitt Oberseitenplatte 1 Ausschnitt oben - aufgeteilt in 3 Teile
Installationsmodus	Bodenstehend
Material	Stahlblech: Aufbau Stahlblech: Tür Sekuritglas: Tür Verzinkter Stahl: aufrecht Stahlblech: Blende
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Breite	800 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe	1000 mm
Produktgewicht	119 kg

Anzahl der Rack-Einheiten	42U
Zielregion	Europa

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Normen	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	212,0 cm
VPE 1 Breite	84,0 cm
VPE 1 Länge	104,0 cm
VPE 1 Gewicht	118,7 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	1
VPE 2 Höhe	212,0 cm
VPE 2 Breite	84,0 cm
VPE 2 Länge	104,0 cm
VPE 2 Gewicht	118,7 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------