



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Sockel
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-
Geräteaufbau	Befestigungselemente 2 Frontplatte 2 Seitenteil
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLM

Zusatzmerkmale

Befestigungsart	Durch Schrauben - auf Seitenteilen Ort
Farbe	Sockel: grau (RAL 7035)
Höhe	200 mm
Breite	556 mm
Tiefe	302 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP44
Schutzart (IK)	IK10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,0 cm
VPE 1 Breite	22,0 cm
VPE 1 Länge	60,5 cm
VPE 1 Gewicht	7,15 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	122 cm
VPE 2 Gewicht	360 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
