



Hauptmerkmale

Modultyp	Verarbeitungsmodul
----------	--------------------

Zusatzmerkmale

Tiefe	90 mm
Elektrische Verbindung	Abnehmbare Schraubklemmenleiste
Höhe	120 mm
Beschriftung	II1 G/D-EEx ia IIC
Montageort	Außerhalb der Staubzone
Anzahl der Eingänge	4
Leistungsaufnahme in W	5 W
Produktmontage	Auf 35 mm-DIN-Schiene
Art des Versorgungsstromkreises	DC
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V
Breite	29,5 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Staubzone	-
Normen	LCIE 00ATEX6034X
Richtlinien	2014/34/EU - ATEX-Richtlinie

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	14,5 cm
VPE 1 Länge	20,5 cm
VPE 1 Gewicht	390 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
--------------------	--

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------